

H 7440-60 BM

Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Des résultats plus réguliers et plus rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home
- Une simple pression suffit – Quick-MW et fonction popcorn

Numéro EAN: 4002516931898 / Numéro de matériel: 12821480 /

Ancien Numéro de matériel: 22744006CH

Construction et design	
Couleur	Pearlbeige
Construction et design	
Four encastrable avec micro-ondes	•
VitroLine	•
Avantages	
Quick & Gentle	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	•
Micro-ondes	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•
Micro-ondes avec Gril	•
Micro-ondes avec turbogrill	•
Micro-ondes avec rôtissage automatique	•
Rôtissage automatique	•
Turbogrill	•
Gril	•
Chaleur tournante Eco	•
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Applications spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 en 1	Four, Four à micro-ondes, Four avec micro-ondes
MultiLingua	•
Fonction popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Puissance de micro-ondes préconisée	•
Quick micro-ondes	•

H 7440-60 BM

Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.



Numéro EAN: 4002516931898 / Numéro de matériel: 12821480 /

Ancien Numéro de matériel: 22744006CH

Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation automatique de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	43
Nombre de niveaux d'introduction	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	3
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Températures en °C	30–250
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	250
Puissance du micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissance du micro-ondes en W	
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	562
Poids en kg	36,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,20
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	2
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,00

H 7440-60 BM

Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.



Numéro EAN: 4002516931898 / Numéro de matériel: 12821480 /

Ancien Numéro de matériel: 22744006CH

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

Accessoires fournis

Grille avec PerfectClean

1

Plat en verre

1

Langues d'affichage


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7440-60 BM

Four compact avec micro-ondes


Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings