

G 25817-60 i XXL Active Plus  
Lave-vaisselle intégrable XXL  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de l'environnement
- D'excellents résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort
- Espace et flexibilité – grâce au panier supérieur réglable en hauteur

Numéro EAN: 4002516906599 / Numéro de matériel: 12851200 /  
Ancien Numéro de matériel: 21581746CH

|   |   |
|---|---|
| <b>Modèle</b>   |   |
| Lave-vaisselle intégrables  | •   |
| Lave-vaisselle 60 cm  | •   |
| Lave-vaisselle XXL  | •   |
| <b>Design</b>   |   |
| Couleur du bandeau  | Blanc laqué                                 |
| Type de bandeau de commande   | Panneau droit                               |
| Type de commande  | Touche de sélection de progr.               |
| Écran   | Affichage à sept segments à trois positions |
| Couleur de l'écran  | Blanc                                       |
| <b>Confort</b>  |   |
| Affichage du temps restant  | •   |
| Démarrage différé jusqu'à 24 h  | •   |
| Contrôle de fonctionnement  | Écran                                       |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |   |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | A   |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0   |
| Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres                         | 8,2   |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,53  |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh                  | 54  |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,30  |
| Durée du programme ECO en minutes   | 258   |
| Classe d'émission sonore  | B   |
| Émissions sonores en dB(A)  | 43  |
| EcoPower Technology   | •   |
| Hygiène testée  | •   |
| Raccordement à l'eau chaude   | •   |
| Demi-charge   | •   |
| <b>Qualité du résultat</b>  |   |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •   |
| Séchage AutoOpen  | •   |
| BrilliantGlassCare  | •   |
| <b>Programmes de lavage</b>   |   |
| QuickPowerWash  | •   |
| ECO   | •   |
| Automatic   | •   |
| Intensif 75 °C  | •   |
| Fragile   | •   |
| <b>Options de lavage</b>  |   |
| Programme Express   | •   |
| Propreté +  | •   |
| Séchage +   | •   |


G 25817-60 i XXL Active Plus  
Lave-vaisselle intégrable XXL  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



Numéro EAN: 4002516906599 / Numéro de matériel: 12851200 /  
Ancien Numéro de matériel: 21581746CH

| <b>Aménagement des paniers</b>   |                   |
|--|-------------------|
| Rangement des couverts   | Panier à couverts |
| Support pour tasses FlexCare   | 2                 |
| Aménagement des paniers  | Comfort           |
| Nombre de couverts   | 13                |
| <b>Sécurité</b>  |                   |
| Système Waterproof   | •                 |
| Sécurité enfants   | •                 |
| <b>Caractéristiques techniques</b>   |                   |
| Largeur minimale de la niche en mm   | 600               |
| Largeur maximale de la niche en mm   | 600               |
| Hauteur minimale de la niche en mm   | 845               |
| Hauteur maximale de la niche en mm   | 910               |
| Profondeur de la niche en mm   | 570               |
| Largeur de l'appareil en mm  | 598               |
| Hauteur de l'appareil en mm  | 845               |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 570               |
| Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm   | 120,5             |
| Poids net en kg  | 43,7              |
| Puissance de raccordement totale en kW   | 2,00              |
| Tension en V   | 230               |
| Protection par fusible en A  | 10                |
| Nombre de phases   | 1                 |
| Norme de fréquence électrique  | 50                |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm  | 1,50              |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm   | 1,50              |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m   | 1,70              |
| Poids minimal du panneau d'habillage en kg   | 3,0               |
| Poids maximal du panneau d'habillage en kg   | 10,0              |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]                            | 8,0               |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]                            | 17,0              |
| <b>Accessoires fournis</b>   |                   |
| 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)   | •                 |
| Bon pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial | •                 |

G 25817-60 i XXL Active Plus  
Lave-vaisselle intégrable XXL  
pour un séchage optimal grâce au séchage AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)