

Triflex HX3 Plus Aqua  
Aspirateur balai sans fil  
puissance d'aspiration élevée | jusqu'à 140 min d'autonomie | détection de revêtement de sol | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister : nettoyage en profondeur et lumière à 360° pour une propreté visible
- Absorption de >99,99 %\* pour un nettoyage complet et hygiénique
- Mode Boost : pour un nettoyage plus rapide des zones très sales
- Autonomie : 140 min\*\*\* avec batterie lithium-ion VARTA rechargeable.
- Design 3 en 1 breveté\*\*\* incluant une fonction parking pour le rangement
- Filtre HEPA : filtration de 99,999 %\*\*\*\* pour l'air ambiant le plus pur
- FloorDetect : détection du revêtement de sol et réglage de la puissance automatiques
- BrilliantLight : éclairage LED frontal particulièrement lumineux pour une détection maximale de la poussière
- Écran : affichage du temps restant et des données importantes pour une aspiration sans stress
- Twist2open : pour un vidage hygiénique et facile du bac à poussière
- Développé et fabriqué avec soin en Allemagne par Miele & Cie. KG
- Set Premium : comprenant le Hardfloor Care Tool et une deuxième batterie

\* Lors du ramassage de poussière sur des sols durs présentant des fissures, nous obtenons > 100 % d'absorption de la poussière au niveau de puissance supérieur, mesuré selon la norme CEI 62885-4:2024

\*\* Convient pour le niveau de puissance MIN sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL et avec l'utilisation de deux batteries rechargeables

\*\*\* Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % selon la norme CEI 62885-4:2020/HEPA selon EN 1822-1:2019

Numéro EAN: 4002516928614 / Numéro de matériel: 12887890 /  
Ancien Numéro de matériel: 41WDLO36EU1

<b>Informations générales</b>	
Référence du modèle	Triflex HX3 Plus Aqua
Numéro de matériel du fabricant	12887890
Numéro EAN	4002516928614
<b>Modèle</b>	
Aspirateur balai sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX3
Variante moteur	Digital Efficiency Motor
Type de produit	SWDLO
<b>Type et conception de l'appareil</b>	
Couleur	Noir obsidien
<b>Nettoyage</b>	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Système Parking pour une pause	•
Batterie Li-Ion interchangeable	•
Fonction 3 en 1	•
<b>Système de filtration</b>	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Profondeur en mm	280
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo	2 x 70
Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique	2 x 38
Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique	2 x 15
Puissance au m <sup>2</sup>	2 x 160
Temps de charge en min.	240
<b>Accessoires fournis</b>	
Électrobrosse Multi Floor XXL avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Batterie supplémentaire	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Produit de lavage universel (ml)	500