

G 17601-60 SCi AutoDos Lave-vaisselle intégrable



- Moins d'énergie, moins de coûts – plus de durabilité avec l'étiquette A-10 %*
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home
- Émissions sonores incroyablement faibles de seulement 41 dB(a) dB(A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, bons résultats et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort

* 10 % plus économique que la valeur seuil (0,543 kWh) de la classe d'efficacité énergétique A

Numéro EAN: 4002516940814 / Numéro de matériel: 12911940 /
Ancien Numéro de matériel: 21760157CH

Modèle	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Réglage volume sonore, sonore, Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,48
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	49
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,31
Durée du programme ECO en minutes	270
Consommation avec démarrage différé en W	0,90
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•

G 17601-60 SCi AutoDos Lave-vaisselle intégrable



Numéro EAN: 4002516940814 / Numéro de matériel: 12911940 /
Ancien Numéro de matériel: 21760157CH

BrilliantGlassCare

•

Programmes de lavage

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

Intensif 75 °C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Fragile

•

Hygiène

•

SolarEco

•

Extra silencieux 37 dB(A)

•

Entretien des appareils

•

Rinçage du sel

•

Options de lavage

AutoDos

•

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Propreté +

•

Séchage +

•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir MultiFlex 3D

Support pour verres FlexCare

2

Support pour tasses FlexCare

1

Aménagement des paniers

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL-Assist

•

Sécurité

Système Waterproof

•

Affichage de contrôle du filtre

•

Sécurité enfants

•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

805

Hauteur maximale de la niche en mm

870

Profondeur de la niche en mm

570

Largeur de l'appareil en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

805

Profondeur de l'appareil en mm

570

Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm

116,5

Poids net en kg

49,2

Puissance de raccordement totale en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

G 17601-60 SCi AutoDos Lave-vaisselle intégrable



Numéro EAN: 4002516940814 / Numéro de matériel: 12911940 /
Ancien Numéro de matériel: 21760157CH

Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	17,0


Accessoires fournis

1 x PowerDisk	•
Bon pour 6 x PowerDisk	•

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), italiano, nederlands, português, español, türkçe
--	---

G 17601-60 SCi AutoDos Lave-vaisselle intégrable



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)