

## G 27658-60 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Moins d'énergie, moins de coûts – plus de durabilité avec l'étiquette A-10 %
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home
- Niveau sonore très faible de seulement 41 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, bons résultats et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort

Numéro EAN: 4002516940869 / Numéro de matériel: 12911990 /

Ancien Numéro de matériel: 21765862CH

Modèle	
Lave-vaisselle entièrement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore, Réglage volume sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,48
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	49
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,31
Durée du programme ECO en minutes	270
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Consommation en veille (mode sommeil)	0,30
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

## G 27658-60 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Numéro EAN: 4002516940869 / Numéro de matériel: 12911990 /

Ancien Numéro de matériel: 21765862CH

Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Entretien des appareils	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sécurité	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1

## G 27658-60 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Numéro EAN: 4002516940869 / Numéro de matériel: 12911990 /

Ancien Numéro de matériel: 21765862CH

Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	12,0

### Accessoires fournis

1 x PowerDisk	•
Bon pour 6 x PowerDisk	•


### Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
--	---

G 27658-60 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)