


KM 8595 FL

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



- 6 zones de cuisson, incluant 3 de puissantes zones
- Réglages précis via six curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture avec la batterie de cuisine M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En largeur 936 mm pour une installation affleurante ou en saillie

Numéro EAN: 4002516971511 / Numéro de matériel: 12941140 /

Ancien Numéro de matériel: 26185951CH

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8595 FL
Numéro de matériel du fabricant	12941140
Numéro EAN	4002516971511
Catégorie marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur de plan	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	6
Nombre d'espaces de cuisson	3
Nombre maximal de batteries de cuisine	6
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide

KM 8595 FL

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



Numéro EAN: 4002516971511 / Numéro de matériel: 12941140 /

Ancien Numéro de matériel: 26185951CH

Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente des casseroles	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction Recall	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (H x L x P) en mm	51 x 936 x 520
Dimensions (L x P) en mm	936 x 51 x 520
Dimensions en mm (largeur)	936
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (l x p) pour encastrément à plat en mm	916 mm x 500 mm
Dimension de la découpe intérieure en mm (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	916/940 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	916 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500 mm
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	916
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	16

KM 8595 FL

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



Numéro EAN: 4002516971511 / Numéro de matériel: 12941140 /

Ancien Numéro de matériel: 26185951CH

Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour  
encastrement à fleur de plan 940

Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur)  
pour encastrement à fleur de plan 524

Puissance de raccordement totale en kW 11,04

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,6

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60


#### Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui


## KM 8595 FL

À induction, indép. de la cuisinière

936 mm | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL, KM8595-2FL MattFinish, surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL, KM8595-2FL MattFinish, flush (\*Fußnote) (Installation drawing)