

PLW 7111 [IPC-S-5001]

Installation de nettoyage SlimLine avec chauffage électrique, séchage à l'air chaud pour le nettoyage industriel de pièces par aspersion.



- Pour une utilisation dans de nombreux domaines d'activités
- Avec une surface d'installation réduite de seulement 650 x 702 mm
- Nettoyage efficace sur trois niveaux indépendants avec trois bras de lavage
- Séchage efficace à air chaud avec filtres HEPA H14
- La porte en verre et l'éclairage de la cuve permettent un contrôle visuel
- Connectivité par défaut via Wi-Fi ou Ethernet

Numéro EAN: 4002516955184 / Numéro de matériel: 12941730 /
Ancien Numéro de matériel: 62711170EUP

Concept modulaire et version	
Modèle	Appareil à pose libre, une porte, porte rabattable en verre
Type de chauffage	Électricité
Face avant/Face arrière	Acier inoxydable
Parois latérales	Inox
Installation unique ou en linéaire	•
Forme étroite	•
Nombre de niveaux de lavage	3
Chargement et déchargement par glissières télescopiques	•
Verrouillage électrique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux applications industrielles	•
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	750
Volume utile de la cuve en l	241
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Écran couleur entièrement tactile
Possibilité de programmation	Librement programmable
Programmes [nombre]	23
Emplacements libres de programme [nombre]	20
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,40
Puissance totale de raccordement en kW	10,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	4,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Eau déminéralisée [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	100-600
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	0,70
Pompe de vidange [DN]	22
Dispositif de séchage	
Type de chauffage du dispositif de séchage	Électricité
Puissance de ventilation en m³/h	130
Réglage de température par paliers de 1 °C	0-130
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-60
Classe de filtre Hepa	H14
Classe de filtration du filtre HEPA (DIN EN 1822) en %	99,99

PLW 7111 [IPC-S-5001]

Installation de nettoyage SlimLine avec chauffage électrique, séchage à l'air chaud pour le nettoyage industriel de pièces par aspersion.



Numéro EAN: 4002516955184 / Numéro de matériel: 12941730 /
Ancien Numéro de matériel: 62711170EUP

Durée de vie du filtre HEPA en h	1000
Puissance de chauffage électrique en kW	4,00

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1940
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	700
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2110
Dimension extérieure, largeur brute en mm	945
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	840
Cuve, hauteur en mm	717
Cuve, largeur en mm	570
Cuve, profondeur en mm	590
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net en kg	251
Poids brut en kg	260
Charge au sol maximale en N/m²	680

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,80

Équipement

2 pompes de dosage à membrane intégrées pour produits liquides	•
Pompes de dosage supplémentaires intégrables	2
Condenseur de vapeur	•
Contrôle du volume de dosage	•
Contrôle de conductance	•
Interface pour la traçabilité	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Support de charge – couplage direct	•
Séchage à air chaud intégré	•
EasyLoad	•
Possibilité de réglage pour les produits chimiques (3 x 5 l)	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L), électropoli	•
Socle à roulettes SlimLine	•
Pompe à vitesse variable	•
Éclairage de la chambre multicolore	•
Joints résistants à la graisse et à l'huile	•
Panier de forme modulaire	•

Possibilités de raccordement

Interface Ethernet	•
Wi-Fi	•
Interface USB	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•

PLW 7111 [IPC-S-5001]

Installation de nettoyage SlimLine avec chauffage électrique, séchage à l'air chaud pour le nettoyage industriel de pièces par aspersion.



Numéro EAN: 4002516955184 / Numéro de matériel: 12941730 /
Ancien Numéro de matériel: 62711170EUP

UL

Directive machines 2006/42/CE

•

•