

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 140 l, charge 16.0 kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /

Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Chargement frontal
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	16,0
Volume du tambour en l	140
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté en inox	•
Application	
Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	92,8
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,60
Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	91,2
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,48
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	42
Vitesse d'essorage en tr/min	1120
Facteur g	500
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Dosage	
Bac à produits	Trois compartiments

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus — librement programmable.



Numéro EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /

Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•

Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Puissance totale de raccordement en kW	14,60
Protection par fusible en A	25

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	14,00
Puissance totale de raccordement en kW	14,60
Protection par fusible en A	25

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1450
Dimension extérieure, largeur nette en mm	924
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	835
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1585
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	337,0
Poids brut en kg	364
Charge au sol maximale en N	5091

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	65 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	6,48

Équipement

Essorage préalable breveté	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Essorage haute vitesse efficace	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Numéro EAN: 4002516959427 / Numéro de matériel: 12949320 /
Ancien Numéro de matériel: 51916033EU

Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	2
Vestes de protection [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	355
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•