

KWT 6834 SGS

Cave à vin à pose libre

avec FlexiFrame et SommelierSet pour une préparation parfaite.



- Stockage simultané du vin grâce à des zones de temp. distinctes
- Pas d'odeurs dans la zone réfrig. grâce au filtre Active AirClean
- La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED
- Protection optimale vin par filtre UV dans façade verre teinté
- Dégustation parfaite grâce au SommelierSet (selon le modèle)

Numéro EAN: 4002515868485 / Numéro de matériel: 95268650 / Ancien Numéro de matériel: 95268650

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Cave à vin	•
<b>Modèle</b>	
Appareil à pose libre	•
Butée de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
<b>Design</b>	
Couleur de boîtier	Inox
Éclairage de la partie vin	Éclairage LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Accessoires en option nécessaires	XKM 3100 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Nombre de clayettes en bois	13
Nombre de clayettes en bois FlexiFrame	10
Kit sommelier	•
Présentoir de bouteilles	•
<b>Commande</b>	
Concept de commande	TouchControl
Partie réfrigération désactivable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
Nombre de zones de température	3
Plage de température réglable minimale en °C	5
Plage de température réglable maximale en °C	20
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	G
Consommation d'énergie par an en kWh	205,50
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,56
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche min. en mm	0
Largeur de la niche max. en mm	0
Hauteur de la niche min. en mm	0
Hauteur de la niche max. en mm	0
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	700
Hauteur de l'appareil en mm	1920
Profondeur de l'appareil en mm	746
Poids en kg	144,0
Classe climatique	SN-ST
Zone de mise à température du vin en l	503
Volume total utile en l	503
Place pour le nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	178 bouteilles
Durée de conservation en cas de panne en h	0

KWT 6834 SGS

Cave à vin à pose libre

avec FlexiFrame et SommelierSet pour une préparation parfaite.



Numéro EAN: 4002515868485 / Numéro de matériel: 95268650 /

Ancien Numéro de matériel: 95268650

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1500
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,8

**Accessoires fournis**


Filtre Active AirClean

•


## KWT 6834 SGS

Cave à vin à pose libre


avec FlexiFrame et SommelierSet pour une préparation parfaite.



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,  
KWT6834SGS (Installation drawings)



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,  
KWT6834SGS (Installation drawings)



KWT6831SG, KWT6833SG, KWT6832SGS,  
KWT6834SGS (Installation drawings)