

E 9

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση σκευών, πιάτων και μπολ κ.λπ.



- Κατάλληλο για το κάτω κάμιστρο U 890
- Ύψος ράγας 105 mm 105 mm, απόσταση μεταξύ ραγών 45 mm 45 mm

EAN: 4002511807877 / Αριθμός υλικού: 03808260 / Παλιός αριθμός υλικού: 67500901D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο για καταρολάκια/μπολ/πιάτα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Λευκό
Απόσταση μεταξύ ραγών σε mm	45
Ύψος ράγας σε mm	105
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0

E 9

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση σκευών, πιάτων και μπολ κ.λπ.

EAN: 4002511807877 / Αριθμός υλικού: 03808260 / Παλιός αριθμός υλικού: 67500901D



#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	115
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	225
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	416
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	510
Καθαρό βάρος σε kg	0,90
Μικό βάρος σε kg	1,20