


E 106

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φαρδιών ογκομετρικών φιαλών, κυλίνδρων μέτρησης κ.λπ.



- με 10 αγκίστρα με ελατήριο ύψους 175 mm & 16 ύψους 105 mm
- Η απόσταση μεταξύ των αγκίστρων με ελατήριο είναι περίπου 60 mm

EAN: 4002511115675 / Αριθμός υλικού: 03808310 / Παλιός αριθμός υλικού: 69510601D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Ένθετο/μονάδα για γυάλινα σκεύη με φαρδύ λαιμό	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία κυλίνδρων μέτρησης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	186
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	205
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	490
Καθαρό βάρος σε kg	0,93
Μικτό βάρος σε kg	1,42