


E 106

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φαρδιών ογκομετρικών φιαλών, κυλίνδρων μέτρησης κ.λπ.



- Με 10 άγκιστρα με ελατήρ., ύψους 175 mm και 16 άγκιστρα με ελατήρ., ύψους 105 mm
- Η απόσταση μεταξύ των αγκιστρων με ελατήριο είναι περίπου 60 mm

EAN: 4002511115675 / Αριθμός υλικού: 03808310 / Παλιός αριθμός υλικού: 69510601D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Παρόμοια προϊόντα

G 7825

•

PG 8527

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 6011

•

PLW 6111

•

PLW 7111

•

PLW 8505

•

Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως

•

Ένθετο/μονάδα για γυάλινα σκεύη με φαρδύ λαιμό

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Επανεπεξεργασία κυλίνδρων μέτρησης

•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων

0

Τάση σε V

0-0

Συχνότητα σε Hz

0-0

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

0,00-0,00

Ασφάλεια σε A

0-0

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

180

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

195

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

186

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

205

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

245

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

490

Καθαρό βάρος σε kg

0,93

Μικό βάρος σε kg

1,42