

E 106/2

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φαρδιών ογκομετρικών φιαλών, κυλίνδρων μέτρησης κ.λπ.



- με 13 μεγάλα άγκιστρα με ελατήριο ύψους 175 mm
- Η απόσταση μεταξύ των άγκιστρων με ελατήριο είναι περίπου 85 mm

EAN: 4002511115699 / Αριθμός υλικού: 03808330 / Παλιός αριθμός υλικού: 69510603D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Ένθετο/μονάδα για γυάλινα σκεύη με φαρδύ λαιμό	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία κυλίνδρων μέτρησης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	420
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	186
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	430
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	200
Καθαρό βάρος σε kg	0,69
Μικτό βάρος σε kg	0,75