


E 109

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως έως 250 ml.



- Ενδείκνυται για 21 γυάλινα ποτήρια ζέσεως, έως 250 ml
- διαθέτει 21 x 3 ράβδους συγκράτησης
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κέντρο

EAN: 4002511115729 / Αριθμός υλικού: 03808360 / Παλιός αριθμός υλικού: 69510901D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Λευκό
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Ποτήρια ζέσεως [ποσότητα]	21
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	155
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	185
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	490
Καθαρό βάρος σε kg	1,21
Μικτό βάρος σε kg	1,54