

E 110

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως έως από 250 έως 600 ml.

EAN: 4002511115736 / Αριθμός υλικού: 03808390 / Παλιός αριθμός υλικού: 69511001D



- Κατάλληλο για 10 γυάλινα ποτήρια ζέσεως μεταξύ 250 – 600 ml
- διαθέτει 10 x 3 ράβδους συγκράτησης
- Για χρήση στο κάτω κάνιστρο

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Λευκό
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Ποτήρια ζέσεως [ποσότητα]	10
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	175
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	505
Καθαρό βάρος σε kg	0,83
Μικτό βάρος σε kg	1,35