


E 110

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως έως από 250 έως 600 ml.



- Ενδείκνυται για 10 γυάλινα ποτήρια ζέσεως μεταξύ 250 και 600 ml
- διαθέτει 10 x 3 ράβδους συγκράτησης
- Για χρήση στο κάτω κάλυτρο

EAN: 4002511115736 / Αριθμός υλικού: 03808390 / Παλιός αριθμός υλικού: 69511001D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης για εργαστήρια SlimLine	•
Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Μεγάλα εργαστηριακά πλυντήρια απολύμανσης για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Εργαστηριακά πλυντήρια απολύμανσης SlimLine για καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•

#### Παρόμοια προϊόντα

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•

#### Κατηγορία προϊόντων

Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
----------------------------------	---

#### Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
---	---

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Λευκό

#### Χωρητικότητα

Ποτήρια ζέσεως [ποσότητα]	10
---------------------------	----

#### Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0

E 110

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση ποτηριών ζέσεως έως από 250 έως 600 ml.

EAN: 4002511115736 / Αριθμός υλικού: 03808390 / Παλιός αριθμός υλικού: 69511001D



#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	175
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	505
Καθαρό βάρος σε kg	0,83
Μικό βάρος σε kg	1,35