

E 134

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 210 αντικειμενοφόρων πλάκων.



- κατάλληλο για 210 πλάκες
- Διαθέτει 26 διαμερίσματα 11 mm x 26 mm, πάχος σύρματος 3 mm

EAN: 4002511115897 / Αριθμός υλικού: 03808600 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69513401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης για εργαστήρια SlimLine	•
Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Μεγάλα εργαστηριακά πλυντήρια απολύμανσης για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Εργαστηριακά πλυντήρια απολύμανσης SlimLine για καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	26
Πλάτος θαλάμου σε mm	11
Μήκος θαλάμου σε mm	26
Χωρητικότητα	
Αντικειμενοφόρες πλάκες [πλήθος]	210
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0

E 134

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 210 αντικειμενοφόρων πλακών.

EAN: 4002511115897 / Αριθμός υλικού: 03808600 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69513401D

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 0,00-0,00

Ασφάλεια σε A 0-0

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm 73

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm 200

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm 445

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm 80

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm 230

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm 460

Καθαρό βάρος σε kg 1,50

Μικό βάρος σε kg 1,61

