

E 134

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 210 αντικειμενοφόρων πλάκων.



- κατάλληλο για 210 πλάκες
- Διαθέτει 26 διαμερίσματα 11 mm x 26 mm, πάχος σύρματος 3 mm

EAN: 4002511115897 / Αριθμός υλικού: 03808600 / Παλιός αριθμός υλικού: 69513401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	26
Πλάτος θαλάμου σε mm	11
Μήκος θαλάμου σε mm	26
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Αντικειμενοφόρες πλάκες [πλήθος]	210
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	73
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	460
Καθαρό βάρος σε kg	1,50
Μικτό βάρος σε kg	1,61