


E 144

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση έως και 18 ποτηριών ζέσεως.



- Κατάλληλο για 18 γυάλινα ποτήρια ζέσεως
- διαθέτει 18 x 3 ράβδους συγκράτησης
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κάλυτρο

EAN: 4002511115996 / Αριθμός υλικού: 03808710 / Παλιός αριθμός υλικού: 69514401D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Λευκό
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Ποτήρια ζέσεως [ποσότητα]	18
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	131
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	490
Καθαρό βάρος σε kg	1,37
Μικτό βάρος σε kg	1,38