

E 149

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 80 δοκιμαστικών σωλήνων, 16 x 105 mm.



- Κατάλληλο για 80 δοκιμαστικούς σωλήνες έως 16 x 105 mm
- Διαθέτει επίσης καπάκι A 13
- 80 διαμερίσματα 18 mm x 18 mm
- Πλάτος πλέγματος στη βάση 8 x 8 mm

EAN: 400251116016 / Αριθμός υλικού: 03808800 / Παλιός αριθμός υλικού: 69514901D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	80
Πλάτος θαλάμου σε mm	18
Μήκος θαλάμου σε mm	18
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία δοκιμαστικών σωλήνων	•
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Δοκιμαστικοί σωλήνες [πλήθος]	80
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	152
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	1,03
Μικτό βάρος σε kg	1,59