


E 205

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση ποτηριών.



- Κατάλληλο για το κάτω κάμιστρο U 890
- Για 17 ποτήρια με διάμετρο 6,6 cm
- Με διάτρητο ένθετο δίσκου για διακοπή του ψεκασμού νερού
- Ύψος ράγας 220 mm 220 mm
- Το μέγιστο κατακόρυφο διάκενο με ποτήρια είναι 270 mm 270 mm


EAN: 4002511808874 / Αριθμός υλικού: 03808980 / Παλιός αριθμός υλικού: 67520501D

| Ταξινόμηση προϊόντος                      |                           |
|---|---------------------------|
| Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού | •                         |
| Παρόμοια προϊόντα                         |                           |
| PG 8041                                   | •                         |
| PG 8043                                   | •                         |
| PG 8045                                   | •                         |
| PG 8055                                   | •                         |
| PG 8055 U                                 | •                         |
| PG 8056                                   | •                         |
| PG 8056 U                                 | •                         |
| PG 8057 TD                                | •                         |
| PG 8057 TD U                              | •                         |
| PG 8058                                   | •                         |
| PG 8058 U                                 | •                         |
| PG 8059                                   | •                         |
| PG 8059 U                                 | •                         |
| PG 8060                                   | •                         |
| PG 8061                                   | •                         |
| PG 8061 U                                 | •                         |
| PG 8096                                   | •                         |
| PG 8096 U                                 | •                         |
| PG 8099                                   | •                         |
| PG 8099 U                                 | •                         |
| PFD 400                                   | •                         |
| PFD 400 U                                 | •                         |
| PFD 401                                   | •                         |
| PFD 401 U                                 | •                         |
| PFD 402                                   | •                         |
| PFD 402 U                                 | •                         |
| PFD 404                                   | •                         |
| PFD 404 U                                 | •                         |
| PFD 405                                   | •                         |
| PFD 405 U                                 | •                         |
| PFD 407                                   | •                         |
| PFD 407 U                                 | •                         |
| PFD 408 U                                 | •                         |
| Κατηγορία προϊόντος                       |                           |
| Ένθετο για γυάλινα σκεύη                  | •                         |
| Ιδιότητες προϊόντος                       |                           |
| Υλικό                                     | Σύρμα, με επένδυση rilsan |
| Χρώμα                                     | Λευκό                     |
| Αριθμός σειρών                            | 2                         |
| Ύψος ράγας σε mm                          | 220                       |
| Μέγιστο κατακόρυφο διάκενο σε mm          | 270                       |
| Για χρήση στο κάτω κάμιστρο               | APFD 220, U 890           |
| Χωρητικότητα                              |                           |
| Ποτήρια έως Ø 66 mm [πλήθος]              | 17                        |
| Βασική ηλεκτρική παροχή                   |                           |
| Αριθμός φάσεων                            | 0                         |
| Τάση σε V                                 | 0                         |

E 205

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση ποτηριών.



EAN: 4002511808874 / Αριθμός υλικού: 03808980 / Παλιός αριθμός υλικού: 67520501D

|  |      |
|--|------|
| Συχνότητα σε Hz                            | 0    |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW              | 0,00 |
| Ασφάλεια σε A                              | 0    |
| <b>Διαστάσεις και βάρος</b>                |      |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm   | 221  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 243  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm  | 494  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm    | 230  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm  | 505  |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm   | 250  |
| Καθαρό βάρος σε kg                         | 1,40 |
| Μικτό βάρος σε kg                          | 1,80 |