

E 367

Κινητό κάνιστρο  
για βέλτιστη φόρτωση υλικών διασωλήνωσης.



- 20 ακροφύσια Ø 2,5 x 30 mm, 25 ακροφύσια Ø 4,0 x 30 mm (5 χαλαρά)
- 40 ελατήρια συγκράτησης ακροφυσίων
- Διαθέτει σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα
- Πλαίσιο για ML/2 για αναγν. συρόμ. κάνιστρου/χειρισμό βραχ.πλύσ.

EAN: 400251116337 / Αριθμός υλικού: 03809710 / Παλιός αριθμός υλικού: 69536701D

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>           |                     |
| Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη        | •                   |
| <b>Παρόμοια προϊόντα</b>                   |                     |
| PG 8535                                    | •                   |
| PG 8536                                    | •                   |
| <b>Κατηγορία προϊόντων</b>                 |                     |
| Κινητή μονάδα για εργαλεία αναισθησίας     | •                   |
| <b>Ιδιότητες προϊόντος</b>                 |                     |
| Υλικό                                      | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χρώμα                                      | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| <b>Περιοχή εφαρμογής</b>                   |                     |
| Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας      | •                   |
| <b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>             |                     |
| Αριθμός φάσεων                             | 0                   |
| Τάση σε V                                  | 0                   |
| Συχνότητα σε Hz                            | 0                   |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW              | 0,00                |
| Ασφάλεια σε A                              | 0                   |
| <b>Διαστάσεις και βάρος</b>                |                     |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm   | 502                 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 535                 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm  | 515                 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm    | 490                 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm  | 540                 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm   | 550                 |
| Καθαρό βάρος σε kg                         | 6,20                |
| Μικτό βάρος σε kg                          | 10,00               |