

E 408

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως και 96 πιπέτων.



- Κατάλληλο για 96 πιπέτες έως 450 mm
- Επιφάνεια 16 x 16 mm
- Πλήρες με πλαίσιο ύψους 150 mm
- Διαθέτει σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα

EAN: 4002511116689 / Αριθμός υλικού: 03810130 / Παλιός αριθμός υλικού: 69540801D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα με σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα	•
Κινητή μονάδα για πιπέτες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Πιπέτες [πλήθος]	96
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	502
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	517
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	500
Καθαρό βάρος σε kg	5,50
Μικτό βάρος σε kg	7,10