


A 13

Καπάκι

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.



- Ανοξείδωτο καπάκι
- Σύρμα 1 mm, μέγεθος πλέγματος 8 mm, πλαίσια 4 mm
- Ως ανταλλακτικό για ένθετα E 103, E 104, E 105 και E 139

EAN: 4002511117204 / Αριθμός υλικού: 03810200 / Παλιός αριθμός υλικού: 69745001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Καπάκι	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	320
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	300
Καθαρό βάρος σε kg	0,14
Μικτό βάρος σε kg	0,25