


E 118

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση μισών τριβλίων.



- Ενδείκνυται για 38 μισά τριβλία Petri με Ø 100 mm
- διαθέτει 38 βάσεις, ύψους 70 mm, απόστασης περίπου 26 mm
- Για χρήση στο πάνω κάλυτρο

EAN: 400251115767 / Αριθμός υλικού: 03830270 / Παλιός αριθμός υλικού: 69511801D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Συσκευές για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Μεγάλα εργαστηριακά πλυντήρια απολύμανσης για τον καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Εργαστηριακά πλυντήρια απολύμανσης SlimLine για καθαρισμό βιομηχανικών εξαρτημάτων	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για μισά τριβλία Petri	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Μισά τριβλία Petri [πλήθος]	38
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445

E 118

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση μισών τριβλίων.

EAN: 4002511115767 / Αριθμός υλικού: 03830270 / Παλιός αριθμός υλικού: 69511801D

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	480
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	480
Καθαρό βάρος σε kg	1,54
Μικό βάρος σε kg	1,90

