

E 314

Σύνδεσμος βρύσης

για χειροκίνητη παραγωγή πλήρως αφαλατωμένου νερού.



- Υπό πίεση 10 bar
- Αντοχή στην πίεση έως 10 bar
- Περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα πίεσης 150 cm
- Πλήρες με εύκαμπτο σωλήνα πίεσης 150 cm

EAN: 400251115286 / Αριθμός υλικού: 03830340 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431401D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

E 314

Σύνδεσμος βρύσης

για χειροκίνητη παραγωγή πλήρως αφαλατωμένου νερού.



EAN: 4002511115286 / Αριθμός υλικού: 03830340 / Παλιός αριθμός υλικού: 69431401D

PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κατεργασία νερού	•
Άλλα εξαρτήματα	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Μαύρο
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	135
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	420
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	210
Καθαρό βάρος σε kg	1,70
Μικτό βάρος σε kg	1,81