

E 402

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 44υάλων ωρολογίου.



- Κατάλληλο για 44 υάλους ωρολογίου Ø 80 – 125 mm
- διαθέτει 23 ράβους με διάκενο 15 mm mm

EAN: 4002511116627 / Αριθμός υλικού: 03830420 / Παλιός αριθμός υλικού: 69540201D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ένθετο/μονάδα για υάλους ωρολογίου	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραγών σε mm	15
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Ύαλοι ωρολογίου [πλήθος]	44
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	53
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	0,92
Μικτό βάρος σε kg	1,14