

E 403

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 105υάλων ωρολογίου.



- Κατάλληλο για 105 υάλους ωρολογίου Ø 50 – 60 mm
- Με 36 ράβδους με διάκενο 9 mm

EAN: 400251116634 / Αριθμός υλικού: 03830430 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 69540301D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο/μονάδα για υάλους ωρολογίου	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραγών σε mm	9
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Υαλοι ωρολογίου [πλήθος]	105
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	35
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	510
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	280
Καθαρό βάρος σε kg	1,32
Μικτό βάρος σε kg	1,48