

E 403

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 105υάλων ωρολογίου.



- Κατάλληλο για 105 υάλους ωρολογίου Ø 50 – 60 mm
- Με 36 ράβδους με διάκενο 9 mm

EAN: 4002511116634 / Αριθμός υλικού: 03830430 / Παλιός αριθμός υλικού: 69540301D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για υάλους ωρολογίου	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραγών σε mm	9
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Ύψος ωρολογίου [πλήθος]	105
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	35
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	510
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	280
Καθαρό βάρος σε kg	1,32
Μικτό βάρος σε kg	1,48