


A 2

Δίχτυ κάλυψης

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.



- Κατάλληλο για ένθετα 1/2
- Μεταλλικό πλαίσιο με κάλυψη από πλαστικό και πλαστικό δίχτυ
- Μέγεθος: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Αριθμός υλικού: 03830460 / Παλιός αριθμός υλικού: 69500201D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντος	
Κάλυμμα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Σύρμα, με επένδυση rilsan, Πλαστικά
Χρώμα	Πράσινο, Λευκό, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	216
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	456
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	465
Καθαρό βάρος σε kg	0,38
Μικτό βάρος σε kg	0,48