


E 940

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο σε 2 επίπεδα.



- Η κιν. μον. έγχυσης χρησιμοποιείται και χωρίς το επάνω επίπεδο
- Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου
- Το κάτω επίπεδο διαθέτει συνολικά 115 ακροφύσια με κλιπ

EAN: 4002512145473 / Αριθμός υλικού: 04607630 / Παλιός αριθμός υλικού: 69594001D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8527	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	115
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	565
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	640
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	790
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	760
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1200
Καθαρό βάρος σε kg	35,00
Μικτό βάρος σε kg	45,00
<b>Συνοδευτικό πακέτο</b>	
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (με μαγνήτες) [πλήθος]	1