

E 815

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση ποτηριών.



- Κατάλληλο για το κάτω κάμιστρο U 890
- Για 10 ψηλά ποτήρια μπίρας
- Ύψος ράγας 240 mm 240 mm, απόσταση μεταξύ ραγών 95 mm 95 mm

EAN: 4002512259446 / Αριθμός υλικού: 05018670 / Παλιός αριθμός υλικού: 67581501D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο για γυάλινα σκεύη	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Λευκό
Απόσταση μεταξύ ραγών σε mm	95
Ύψος ράγας σε mm	240
Για χρήση στο κάτω κάμιστρο	U 890
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0

E 815

Χρήση

Για άριστη τοποθέτηση ποτηριών.



EAN: 4002512259446 / Αριθμός υλικού: 05018670 / Παλιός αριθμός υλικού: 67581501D

Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	252
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	513
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	230
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	505
Καθαρό βάρος σε kg	1,58
Μικτό βάρος σε kg	1,98