

HM 16-83

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

Με επαγγελματικά χαρακτηριστικά για τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος.



- Χωρητικότητα 15.0 kg/h\*, διάμετρος κυλίνδρου 160 mm, πλάτος κυλίνδρου 830 mm
- Σιδερώστε με άνεση, ενώ κάθεστε
- Εργαστείτε με δικό σας ρυθμό χάρη στη μεταβλ. ταχύτητα κυλίνδρου
- Ανθεκτική περιέλιξη κυλίνδρου – τσόχα με ίνες αραμιδίου
- Στιβαρός σχεδιασμός για επαγγελματική χρήση

\* Με υπολειπόμενη υγρασία 20% – δεδομένα απόδοσης κατά DIN 11902: Η ικανότητα σιδερώματος που μπορεί να επιτευχθεί εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες, όπως π.χ. τον τύπο υφασίμου και την εμπειρία του χειριστή.

EAN: 4002512404112 / Αριθμός υλικού: 05333200 / Παλιός αριθμός υλικού: 53168301D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ακάθαρτη και καθαρή πλευρά υφασίμου μπροστά
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο	•
Εύρος	Επαγγελματικό
Εξωτερικό περίβλημα	Λευκό λωτού
Διάμετρος κυλίνδρου σε mm	160
Πλάτος εργασίας σε mm	830
Υλικό πλάκας σιδερώματος	Αλουμίνιο
Επένδυση	Τσόχα με ίνες πολυεστέρα
Κάλυμμα σιδερωτηρίου	Τσόχα με ίνες ARAMID
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για χρήση σε υπεράκτιες πλατφόρμες	•
Κατάλληλο για χρήση σε πλοία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη απόδοση σιδερώματος με υπολειμματική υγρασία 20% σε kg/ώρα	15,0
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	2500
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη αφής (προαιρετικά)	Drehwahlschalter
Ελάχιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	2,0
Μέγιστη ταχύτητα σιδερωτηρίου, ρυθμιζόμενη σε m/λεπτό	4,5
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία	Σε στάδια θερμοκρασίας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 220-240V 50-60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	2,70-3,30
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,80-3,30
Ασφάλεια σε A	16
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	960
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	1050
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	380
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1010
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1110
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	445
Καθαρό βάρος σε kg	40
Μικτό βάρος σε kg	47
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	372
Χαρακτηριστικά	
2 ρυθμιζόμενα πέλματα	•
Αυτόματο σύστημα προστασίας χειρών	•
Ποδοδιακόπτης	•

HM 16-83

Σιδερωτήριο, ηλεκτρικό

Με επαγγελματικά χαρακτηριστικά για τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος.



EAN: 4002512404112 / Αριθμός υλικού: 05333200 / Παλιός αριθμός υλικού: 53168301D

Ράβδος αερισμού	•
4 ροδάκια που δεν χαράζουν το δάπεδο	•
Σανίδα τροφοδοσίας	•
Αντίστροφη τροφοδοσία ιματισμού	•
Επιλογή για σιδέρωμα από καθιστή θέση	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•