


E 744

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο 500 - 1.000 ml.



- Με 16 ακροφύσια (E 352) 6 x 220 mm με κλιπ (E 354)

EAN: 4002512591171 / Αριθμός υλικού: 05555260 / Παλιός αριθμός υλικού: 69574401D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	16
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	492
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	496
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	530
Καθαρό βάρος σε kg	9,70
Μικτό βάρος σε kg	10,00