

DOS-P2

Δοσομετρική αντλία

με σωλήνα και σωλήνα αναρρόφησης.



- Κατάλ. για συναρμολόγηση στο περίβλημα αντλίας δοσομετρητή DOS G2

EAN: 4002512615075 / Αριθμός υλικού: 05573160 / Παλιός αριθμός υλικού: 59170080D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Κατηγορία προϊόντων	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	190
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	550
Καθαρό βάρος [kg]	1,30
Μικτό βάρος σε kg	3,30

DOS-P2

Δοσομετρική αντλία

με σωλήνα και σωλήνα αναρρόφησης.