


E 752

Μονάδα

για βέλτιστη φόρτωση γυάλινων περιεκτών με στενό στόμιο 100 - 1.000 ml.



- Με 12 ακροφύσια (E 351) 4 x 160 mm με κλιπ (E 353)
- Με 13 ακροφύσια (E 352) 6 x 220 mm με κλιπ (E 354)

EAN: 4002513197471 / Αριθμός υλικού: 05647640 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69575201D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
G 7826	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για γυάλινους περιέκτες με στενό στόμιο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Χωρητικότητα	
Γυάλινοι περιέκτες με στενό στόμιο [πλήθος]	25
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	492
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	496
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	560
Καθαρό βάρος σε kg	9,70
Μικτό βάρος σε kg	10,00