

C 4060 WM 2

1 κερματοδέκτης - ατσάλινος

Με μηχανικό κερματοδέκτη για μάρκες αρ. 2.



- Κατάλληλο για προγραμματιζόμενη λειτουργία
- Συσκευή άνω πάγκου για τοποθέτηση στο καπάκι του μηχανήματος
- Με οθόνη LED για ειδοποιήσεις πληρωμής, έναρξης και λειτουργίας
- Διατίθενται μάρκες ως εξαρτήματα
- Ύψος 25,8, πλάτος 17,5, βάθος 15,5 cm

EAN: 4002513258042 / Αριθμός υλικού: 05708610 / Παλιός αριθμός υλικού: 59406002D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 2

1 κερματοδέκτης - ατσάλινος

Με μηχανικό κερματοδέκτη για μάρκες αρ. 2.



EAN: 4002513258042 / Αριθμός υλικού: 05708610 / Παλιός αριθμός υλικού: 59406002D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
Κατηγορία προϊόντων	
Σύστημα πληρωμής	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 220-240V 50-60HZ

C 4060 WM 2

1 κερματοδέκτης - ατσάλινος

Με μηχανικό κερματοδέκτη για μάρκες αρ. 2.



EAN: 4002513258042 / Αριθμός υλικού: 05708610 / Παλιός αριθμός υλικού: 59406002D

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	258
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	176
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	155
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	325
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	195
Καθαρό βάρος [kg]	3,30
Μικτό βάρος σε kg	5,00
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•