

C 4060 WM 8

1 κερματοδέκτης - ασφάλινος

Με μηχανικό κερματοδέκτη για μάρκες αρ. 8.



- Κατάλληλο για προγραμματιζόμενη λειτουργία
- Συσκευή άνω πάγκου για τοποθέτηση στο καπάκι του μηχανήματος
- Με οθόνη LED για ειδοποιήσεις πληρωμής, έναρξης και λειτουργίας
- Διατίθενται μάρκες ως εξαρτήματα
- Ύψος 25,8, πλάτος 17,5, βάθος 15,5 cm

EAN: 4002513259704 / Αριθμός υλικού: 05708630 /

Παλιός αριθμός υλικού: 59406003D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Σιδερωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•

C 4060 WM 8

1 κερματοδέκτης - ασφάλινος

Με μηχανικό κερματοδέκτη για μάρκες αρ. 8.



EAN: 4002513259704 / Αριθμός υλικού: 05708630 /
Παλιός αριθμός υλικού: 59406003D

PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•

C 4060 WM 8

1 κερματοδέκτης - ασφάλινος

Με μηχανικό κερματοδέκτη για μάρκες αρ. 8.



EAN: 4002513259704 / Αριθμός υλικού: 05708630 /

Παλιός αριθμός υλικού: 59406003D

PDR 918

Κατηγορία προϊόντων

Σύστημα πληρωμής

Ιδιότητες προϊόντος

Ηλεκτρολογική σύνδεση

•

•

AC 220-240V 50-60HZ

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

258

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

176

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

155

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm

325

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm

245

Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm

195

Καθαρό βάρος [kg]

3,87

Μικό βάρος σε kg

4,72

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

•