


E 969
Ένθετο
για στερέωση διαφόρων σκευών.



- Διάτρητη πλάκα 7 x 7 x 3 mm
- Κατάλληλο για E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 με E 945*

* Στο E 941 κατάλληλο μόνο για χρήση με το E 945.

EAN: 4002513298765 / Αριθμός υλικού: 05746240 / Παλιός αριθμός υλικού: 69596901D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8527	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	122
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	363
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	533
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	535
Καθαρό βάρος σε kg	1,33
Μικτό βάρος σε kg	2,23