

E 710/1

Κινητό κάμιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δοχείων DIN, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών.



- Διαστάσεις δοχείου: 150 x 300 x 600 mm
- Διαστάσεις καπακιού: 30 x 300 x 600 mm
- Μαγν. ταινία για αναγν. συρόμενου κάμιστρου (χωρίς μαγνήτες ML)

EAN: 4002513369199 / Αριθμός υλικού: 05848260 / Παλιός αριθμός υλικού: 69571002D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για περιέκτες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία περιεκτών	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Περιέκτες DIN ύψους 15 cm [πλήθος]	4
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	450
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	740
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1200
Καθαρό βάρος σε kg	29,00
Μικτό βάρος σε kg	38,00
<b>Συνοδευτικό πακέτο</b>	
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (χωρίς μαγνήτες) [πλήθος]	1