

E 741/1

Κινητό κάστιτρο

για βέλτιστη φόρτωση μονάδων σε 1 - 4 επίπεδα.



- Για έως 3 μονάδες, ανάλογα με το μέγεθος αντικειμένων προς πλύση
- Σύζευξη συρόμ. κάστιτρο στην παροχή νερού και αέρα στεγνώματος
- Το κατακόρυφο διάκενο διαφέρει σε καθένα από τα επίπεδα

EAN: 4002513512267 / Αριθμός υλικού: 06070360 / Παλιός αριθμός υλικού: 69574102D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Άλλες κινητές μονάδες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	680
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	640
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	650
Καθαρό βάρος σε kg	12,00
Μικτό βάρος σε kg	12,80