


## CKSP

Αποθήκευση κάρτας κλειδιού

για αποθήκευση και μεταβίβαση δεδομένων προγραμμάτων και λειτουργίας.



- Κατάλ. για PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Κατάλληλο για τα PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Κατάλληλο για τα PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Κατάλληλο για τα PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737318 / Αριθμός υλικού: 06235450 / Παλιός αριθμός υλικού: 59170181D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Κατηγορία προϊόντων	
Τεκμηρίωση διεργασιών/τεκμηρίωση χειρισμού/επικοινωνία	•
Άλλα εξαρτήματα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	80
Καθαρό βάρος [kg]	0,01
Μικτό βάρος σε kg	0,03