

E 474/4

Βασικό συρόμενο κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 2 σετ εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουργ. σε αρθρωτό σύστημα.



- Για κοίλα εργαλεία σε 3 μονάδες ενθέτων
- Διαθέτει σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα
- Για: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Πλαίσιο για ML/2 για αναγν. συρόμ. κάνιστρου/χειρισμό βραχ.πλύσ.

EAN: 4002513805536 / Αριθμός υλικού: 06439160 / Παλιός αριθμός υλικού: 69547405D

| | |
|---|---------------------|
| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
| Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη | • |
| Παρόμοια προϊόντα | |
| PG 8536 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Κινητή μονάδα για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής | • |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χρώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Περιοχή εφαρμογής | |
| Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής | • |
| Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων | • |
| Χωρητικότητα | |
| Σετ μικροεπεμβατικής χειρουργικής [πλήθος] | 2 |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Αριθμός φάσεων | 0 |
| Τάση σε V | 0 |
| Συχνότητα σε Hz | 0 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,00 |
| Ασφάλεια σε A | 0 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 507 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 535 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 515 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 540 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 540 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 630 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 10,17 |
| Μικτό βάρος σε kg | 10,17 |
| Συνοδευτικό πακέτο | |
| Τυφλό στοπ E 362 [πλήθος] | 2 |
| Θηλυκός προσαρμογέας E 447, για αρσενικό Luer Lock [πλήθος] | 3 |