

E 404/1

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως και 38 πιπέτων.



- Κατάλληλο για 38 πιπέτες σε 3 σειρές
- 1η σειρά: 10 πιπέτες x 100 ml (έως 550 mm), απόσταση ράβδου 20 mm
- 2η σειρά: 14 πιπέτες x 25 ml, απόσταση ράβδου 26 mm
- 3η σειρά: 14 πιπέτες x 10 ml, απόσταση ράβδου 26 mm
- Χωρίς πλαίσιο για μαγνητική ταινία για αναγν. συρόμενου κάνιστρου

EAN: 4002514087061 / Αριθμός υλικού: 06727910 / Παλιός αριθμός υλικού: 69540402D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για πιπέτες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Αριθμός σειρών	3
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπέτων/φιαλιδίων	•
Χωρητικότητα	
Πιπέτες [πλήθος]	38
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	502
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	517
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	500
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	550
Καθαρό βάρος σε kg	5,70
Μικτό βάρος σε kg	7,40