

E 405/1

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση έως 38 πιπέτων, σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα.



- Κατάλληλο για 38 πιπέτες σε ?? σειρές
- 1η σειρά: 10 πιπέτες x 100 ml (έως 550 mm), απόσταση ράβδου 20 mm
- 2η σειρά: 14 πιπέτες x 25 ml, απόσταση ράβδου 26 mm
- 3η σειρά: 14 πιπέτες x 10 ml, απόσταση ράβδου 26 mm
- Πλαίσιο για ML/2 για αναγν. συρόμ. κανίστρου/χειρισμό βραχ.πλύσ.

EAN: 4002514087078 / Αριθμός υλικού: 06727920 / Παλιός αριθμός υλικού: 69540502D

| | |
|---|-------------------------------|
| Κατηγοριοποίηση προϊόντος | |
| Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου | • |
| Παρόμοια προϊόντα | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Κατηγορία προϊόντων | |
| Κινητή μονάδα με σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα | • |
| Κινητή μονάδα για πιπέτες | • |
| Ιδιότητες προϊόντος | |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά |
| Χρώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο |
| Περιοχή εφαρμογής | |
| Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων | • |
| Χωρητικότητα | |
| Πιπέτες [πλήθος] | 38 |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Αριθμός φάσεων | 0 |
| Τάση σε V | 0 |
| Συχνότητα σε Hz | 0 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,00 |
| Ασφάλεια σε A | 0 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm | 502 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 535 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 517 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 500 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 540 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 530 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 6,20 |
| Μικτό βάρος σε kg | 8,10 |