


E 103/1

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση δοκιμαστικών σωλήνων έως 12 x 75 mm.



- Κατάλληλο για περ. 200 δοκιμαστικούς σωλήνες (έως 12 x 75 mm)
- Διαιρείται σε 6 επιφάνειες
- Το πλάτος πλέγματος είναι 8 x 8 mm
- Περιλαμβάνει καπάκι A 13

EAN: 4002514231051 / Αριθμός υλικού: 06907630 / Παλιός αριθμός υλικού: 69510302D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία δοκιμαστικών σωλήνων	•
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Χωρητικότητα	
Δοκιμαστικοί σωλήνες [πλήθος]	200
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	122
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	200
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	140
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,54
Μικτό βάρος σε kg	0,74
Συνοδευτικό πακέτο	
Κάλυμμα A 13 [πλήθος]	1