

E 911/3

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δοχείων DIN, συμπεριλαμβανομένων των καπακίων.



- Διαστάσεις δοχείου: 300 x 300 x 600 mm
- Μαγν. ταινία για αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου (με μαγνήτες ML)

EAN: 4002514257969 / Αριθμός υλικού: 06943850 / Παλιός αριθμός υλικού: 69591104D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8527	•
PG 8528	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για περιέκτες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία περιεκτών	•
Χωρητικότητα	
Περιέκτες DIN ύψους 30 cm [πλήθος]	4
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	455
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	640
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	790
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1200
Καθαρό βάρος σε kg	18,00
Μικτό βάρος σε kg	28,00
Συνοδευτικό πακέτο	
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (με μαγνήτες) [πλήθος]	1