

E 912/2

Κινητό κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση 4 περιεκτών ISO, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών.



- Διαστάσεις δοχείου: 180 x 400 x 600 mm
- Μαγν. ταινία για αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου (με μαγνήτες ML)

EAN: 4002514257976 / Αριθμός υλικού: 06943860 / Παλιός αριθμός υλικού: 69591203D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8527	•
PG 8528	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για περιέκτες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία περιεκτών	•
Χωρητικότητα	
Περιέκτες ISO ύψους 18 cm [πλήθος]	4
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	455
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	640
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	790
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	650
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	650
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	800
Καθαρό βάρος σε kg	13,00
Μικτό βάρος σε kg	22,00
Συνοδευτικό πακέτο	
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (με μαγνήτες) [πλήθος]	1