

B 995 D

Κυλινδρικό σιδερωτήριο

με λειτουργία ατμού για τέλεια αποτελέσματα και ακόμα μεγαλύτερη άνεση.



- Χωρίς κόπο χάρη στην υψηλή πίεση
- Άνετο σιδέρωμα μεγάλων ρούχων – φαρδιά πλάκα σιδερώματος
- Προσαρμοζόμενη ταχύτητα χάρη στη μεταβλητή ταχύτητα του κυλίνδρου
- Εύκολο σιδέρωμα δύσκολων ρούχων – περιμ. ελεύθερο άκρο κυλίνδρου
- Βέλτιστα αποτελέσματα και σε στεγνά υφάσματα –Λειτουργία ατμού

EAN: 4002514443690 / Αριθμός υλικού: 07222760 / Παλιός αριθμός υλικού: 13099502D

Σχεδιασμός	
Χρώμα	Λευκό λωτού
Τέλειο σιδέρωμα	
Επιλογή θερμοκρασίας ανάλογα με το ύφασμα	•
Υψηλή πίεση επαφής (N/cm ²)	0,35
Βάση τροφοδοσίας ρούχων για εύκολη τροφοδοσία	•
Χρηστική βάση τροφοδοσίας με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο	•
Κρεμάστρα αερισμού για δρόσιμα των ρούχων χωρίς ζάρες	•
Λειτουργία ατμού	•
Χωρητικότητα γεννήτριας ατμού σε l	0,84
Τεχνολογία δύο δοχείων	•
Λειτουργεί με νερό βρύσης	•
Γρήγορο σιδέρωμα	
Μήκος κυλίνδρου σε mm	830
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα κυλίνδρου	•
Ειδική επίστρωση κυλίνδρου για απορρόφηση υγρασίας	•
Άνεση για τον χρήστη	
Άνετο σιδέρωμα σε καθιστή θέση	•
Ελεύθερο άκρο κυλίνδρου	•
Σαφής πίνακας χειρισμού	•
Εύχρηστος μηχανισμός διπλώματος	•
Ευκολία μετακίνησης χάρη στα τέσσερα ροδάκια	•
Safety	
Αυτόματος πήξης προστασίας δακτύλων	•
Απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης	•
Ευστάθεια	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	985
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	959
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	380
Διαστάσεις σε mm (πλάτος), διπλωμένο	500
Διαστάσεις σε mm (ύψος), διπλωμένο	1055
Διαστάσεις σε mm (βάθος), διπλωμένο	380
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,50
Συχνότητα σε Hz	50-60
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Αυτοκόλλητη διαφάνεια για τον επιλογέα θερμοκρασίας	•
Χωνί για το δοχείο νερού	•