

APWM 004

Κουτί σύνδεσης για δοσομετρητές

Με συνδέσμους για έως έξι δοσομετρικές αντλίες.



- Απλή σύνδεση δοσομετρικής μονάδας υγρών και σιφονιού
- Για απλή στερέωση στον τοίχο
- Δεν χρειάζεται άνοιγμα του καπακιού του μηχανήματος
- Κατάλληλο για δοσομετρικές αντλίες DOS MC

EAN: 4002514507804 / Αριθμός υλικού: 07304030 / Παλιός αριθμός υλικού: 59507001D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PW 413 Mop Star 130	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Κατηγορία προϊόντος	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	----
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Γκρι
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	90
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	260
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	285
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	200
Καθαρό βάρος [kg]	1,81
Μικτό βάρος σε kg	2,27

APWM 004

Κουτί σύνδεσης για δοσομετρητές

Με συνδέσμους για έως έξι δοσομετρικές αντλίες.